










Täckram Gira Standard 55 med textfält kritvit blank



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp | 1091 03 | 10 | 01 | 4010337091035 |
|  2fack vågrät | 1092 03 | 10 | 01 | 4010337092032 |
|  2x lodrät | 1102 03 | 10 | 01 | 4010337102038 |
|  2-fack vågrät | 1093 03 | 10 | 01 | 4010337093039 |
|  3-fack lodrät | 1103 03 | 1/5 | 01 | 4010337103035 |
|  4-fack vågrät | 1094 03 | 1/5 | 01 | 4010337094036 |
|  4-fack lodrät | 1114 03 | 1/5 | 01 | 4010337008910 |
|  5-fack vågrät | 1095 03 | 1/5 | 01 | 4010337095033 |
|  5-fack lodrät | 1115 03 | 1/5 | 01 | 4010337115038 |

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-