










Täckram Gira Standard 55 med textfält kritvit sidenmatt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 27	10	01	4010337091271
 2fack vågrät	1092 27	10	01	4010337092278
 2x lodrät	1102 27	10	01	4010337102274
 2-fack vågrät	1093 27	1	01	4010337093275
 3-fack lodrät	1103 27	1/5	01	4010337103271
 4-fack vågrät	1094 27	1/5	01	4010337094272
 4-fack lodrät	1114 27	1	01	4010337008927
 5-fack vågrät	1095 27	1	01	4010337095279
 5-fack lodrät	1115 27	1	01	4010337115274

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-