









Täckram Gira E2 med textfält antracit



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 23	10	11	4010337084044
 2fack vågrät	1092 23	10	11	4010337084099
 2x lodrät	1102 23	10	11	4010337089148
 2-fack vågrät	1093 23	1/5	11	4010337084174
 3-fack lodrät	1103 23	1/5	11	4010337084211
 4-fack vågrät	1094 23	1	11	4010337084259
 4-fack lodrät	1114 23	1/5	11	4010337084297
 5-fack vågrät	1095 23	1	11	4010337084372
 5-fack lodrät	1115 23	1	11	4010337084334

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-