










## Täckram Gira E2 med textfält kritvit blank



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp         | 1091 29    | 10  | 01 | 4010337084068 |
|  2fack vågrät  | 1092 29    | 10  | 01 | 4010337084129 |
|  2x lodrät     | 1102 29    | 10  | 01 | 4010337084150 |
|  2-fack vågrät | 1093 29    | 1/5 | 01 | 4010337084198 |
|  3-fack lodrät | 1103 29    | 1/5 | 01 | 4010337084235 |
|  4-fack vågrät | 1094 29    | 1   | 01 | 4010337084273 |
|  4-fack lodrät | 1114 29    | 1   | 01 | 4010337084310 |
|  5-fack vågrät | 1095 29    | 1/5 | 01 | 4010337084396 |
|  5-fack lodrät | 1115 29    | 1/5 | 01 | 4010337084358 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-