










Täckram Gira E2 med textfält alufärg



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp | 1091 25 | 10 | 11 | 4010337084051 |
|  2fack vågrätt | 1092 25 | 10 | 11 | 4010337084112 |
|  2x lodrät | 1102 25 | 10 | 11 | 4010337084143 |
|  2-fack vågrät | 1093 25 | 1/5 | 11 | 4010337084181 |
|  3-fack lodrät | 1103 25 | 1/5 | 11 | 4010337084228 |
|  4-fack vågrät | 1094 25 | 1/5 | 11 | 4010337084266 |
|  4-fack lodrät | 1114 25 | 1/5 | 11 | 4010337084303 |
|  5-fack vågrät | 1095 25 | 1 | 11 | 4010337084389 |
|  5-fack lodrät | 1115 25 | 1/5 | 11 | 4010337084341 |

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-