









Täckram Gira E2 med textfält svart matt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 09	10	11	4010337036746
 2fack vågrät	1092 09	10	11	4010337036814
 2x lodrät	1102 09	10	11	4010337036807
 2-fack vågrät	1093 09	1/5	11	4010337036852
 3-fack lodrät	1103 09	1/5	11	4010337036845
 4-fack vågrät	1094 09	1/5	11	4010337036890
 4-fack lodrät	1114 09	1	11	4010337036883
 5-fack vågrät	1095 09	1/5	11	4010337036920
 5-fack lodrät	1115 09	1	11	4010337036913

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-