


LED-orienteringsbelysning 230 V~ RGB



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 RGB	1169 00 1851050	1	02	4010337042341

Egenskaper

- LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning.
- Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
- Som ljuskälla används RGB-LED.
- Via en styringång kan ljusfärgerna vit, blå, röd, grön och orange ställas in eller så kan en kontinuerlig färggrullning startas över hela färgspektrumet (ca. 5 min.).
- Genom att stoppa på respektive ställe kan varje önskad färgton ställas in.
- Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
- Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
- För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning:	1,8 W/2,0 VA
Ljusstyrka (vit):	1,2 cd
Inbyggnadsdjup:	30 mm
Anslutningsarea - maximum:	1,5 mm ²
Omgivningstemperatur:	0°C till +40°C

Hänvisningar

- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

- Till LED-orienteringsbelysningen bifogas en lamell i rostfritt för ljusspridning (minskar bländningen).
-