


Dimmerinsats för glödlampa med tryckbrytare/trapp



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  100 – 1000 W | 1181 00 1364565 | 1/5 | 02 | 4010337003939 |

Egenskaper

- Dimmring av glödlampor och högvoltshalogen vid AC 230 V, 50 Hz.
- Elektroniskt kortslutningsskydd.
- Automatiskt övertemperaturskydd med omstart.
- Med skruvklämmor.

Tekniska data

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Märkspänning: | AC 230/240 V, 50 Hz |
| Anslutningsledning vid 25 °C | |
| - Glödlampor: | 100 till 1000 W |
| - HV-halogen: | 100 till 1000 W |
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Omgivningstemperatur: | +5 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.