


Dimmerinsats för glödlampa med tryckbrytare/trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 100 – 1000 W	1181 00 1364565	1/5	02	4010337003939

Egenskaper

- Dimmring av glödlampor och högvoltshalogen vid AC 230 V, 50 Hz.
- Elektroniskt kortslutningsskydd.
- Automatiskt övertemperaturskydd med omstart.
- Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230/240 V, 50 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C	
- Glödlampor:	100 till 1000 W
- HV-halogen:	100 till 1000 W
Monteringsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	+5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.