

## Profil 55 med fästvinkel 2knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 aluminium kritvit blank (lackerad)	1192 27	1	17	4010337192275
 aluminium	1192 26	1	17	4010337192268

### Egenskaper

- Installationsprofil av aluminium för vågrät och lodrät montage.
- Med kabel- och kanalindragning. Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
- Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

### Hänvisningar

- Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och jordade uttagen med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
- Nyckelbrytare och 3-stepsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.
- Med fästvinkel eller fötter kan Profil 55 installeras på bord, underskåp eller i hörn.

### Yttermåti mm

2knappars:	158	107	107
3-knappars:	230	107	107
5kanals 600 mm:	587	107	107
8knappars:	587	107	107