


Utanpåliggande gonggong



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	1200 03 5806090	1	18	4010337200031

Egenskaper

- Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal.
- Kompletterad förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation.
- Designmångfald genom integrering, vilket ger ett enhetligt utseende på porttelefon- och elinstallation.
- Montering möjlig både med och utan täckram möjlig.
- Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor.
- Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten.
- Fästhål för montage.
- Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
- Parallellkoppling av upp till tre gonggongar resp. svarsapparater.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
- LED-indikering vid inkommande anrop.
- Möjlighet till anropsavstängning.
- Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
- Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas.

Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner

- Inställning av ringsignalmelodin.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Inställning av ringsignalens volym.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor
- Våningsanropsknapp:	2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

- Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram.
- Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk.

Yttermåti mm

Apparat:	B 55	H 127	D 20
----------	------	-------	------
