


PTS-kamera-gateway



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1201 00 5801003	1	10	4010337100034

Egenskaper

- PTS-kamera-gatewayen integrerar en vanlig analog kamera i Gira porttelefonsystemet.
- Kameran kan tilldelas till ett portregister. Då startas den externa kameran automatiskt när anropsknappen trycks in.

PTS-kamera-gatewayens kombinationshus kan monteras på tre olika sätt

- Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
- Infälld (i en apparatdosa).
- Som DIN (med den medföljande DIN-adaptorn)

Tekniska data

Anslutningar

- 2-trådsbuss OUT: 2 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss IN: 2 x skruvklämmor
- Video In: 2 x skruvklämmor
- Stödklämma: 2 x skruvklämmor
- Relä (växlande kontakt): 3 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur: -25°C till +70°C

Videosignal: FBAS 1 Vss, PAL-norm

Hänvisningar

- Om flera externa kameror används behövs en PTS-kamera-gateway och en egen spänningsförsörjning till varje kamera.
- Upp till tio PTS-kamera-gatewayar får användas i en anläggning, men videosignalen får max. gå igenom tre PTS-kamera-gatewayar.
- Externa kameror ansluts med skruvklämmor.

Leveransen innehåller

- För kameror med BNC-anslutning medföljer en adapter.

Yttermåti mm

PTS-kamera-gateway:	B 36	H 52	D 27
---------------------	------	------	------
