

## PTS infälld reléaktuator



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  | 1211 00    | 1/5 | 18 | 4010337211006 |

## Egenskaper

- Infälld reléaktuator för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
- Styrning av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
- Den infällda reléaktuators kan styras med: knapparna "Dörr" och "Ljus" på svarsapparaten, våningsanropsknappen på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten, en potentialfri tryckknapp (i kombination med PTS-tryckknappsgränssnittet 2-kanals).
- Den infällda reléaktuators kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
- Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
- Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.
- LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.

## Tekniska data

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Spänningsförsörjning:               | via 2-trådsbuss                      |
| Potentialfri relékontakt:           | 50 µA till 1,6 A vid AC/DC 24 V SELV |
| Antal programmerbara anropsknappar: | max. 16                              |
| Omgivningstemperatur:               | -5 °C till +50 °C                    |

## Hänvisningar

- Den infällda reléaktuators är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en PTS-busskopplare.

## Yttermåti mm

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| Infälld bryttaktor: | B 43 | H 28 | D 15 |
|---------------------|------|------|------|