


Extern kamera



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1220 00 5801005	1	10	4010337100058

Egenskaper

- Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
- Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
- Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
- Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
- Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
- Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

Märkspänning:	DC 12 V +10 %
Strömförbrukning - DC 12 V:	max. 500 mA
Anslutningar:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)
Kameror - Bildsensor:	1/2,9" progressiv scan CMOS
- Typ:	Vario, manuell
- objektiv:	2,8 till 12 mm
- Upplösning:	480 TVL
- Horisontellt synfält:	28° till 85°
Dag-/nattomkoppling:	Elektromekaniskt IR-Cut filter
Electronic-Shutter-reglering:	1/50 till 1/50 000 s
Kamerastyrning:	On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel
Lägsta belysning - Dag:	0,05 lx
- IR-läge:	0 lx
IR LED:	24 LED
IR räckvidd:	20 m

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Omgivningstemperatur: -20 °C till +60 °C

Kapslingsklass: IP66

Luffuktighet: max. 90 %

Vikt: ca 660 g

Ytermåti mm

Extern kamera: Ø 126 H 100,3
