


Extern kamera



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1220 00 5801005	1	10	4010337100058

Egenskaper

- Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
- Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
- Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
- Inställbara IR LED:er för videoövervakning vid totalt mörker.
- Med Easy Plug-kameramodul och montageplatta för enkel och snabb installation.
- Extra videoutgång för anslutning av en bildskärm under idrifttagningen.
- Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

Märkspänning:	DC 12 V +10 %
Märkspänning:	AC 24 V +10 %
Strömförbrukning	
- DC 12 V:	max. 450 mA
- AC 24 V:	max. 5 mA
Anslutningar:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)
Kamera	
- Bildavkännare:	1/3" Progressiv Scan CMOS
- Typ:	Vario Dome
- objektiv:	2,8 till 12 mm; Vario-fokal-objektiv
- Upplösning:	720p25, 720p30
- Horisontellt synfält:	28° till 78°
Dag-/nattomkoppling:	Elektromekanisk IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-reglering:	1/25 till 1/50 000 s
Kamerastyrning:	On-Screen-Display (OSD)
Motljuskompensation:	DWDR
Digital zoom:	Ja

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Video-system:	HD-TVI
Lägsta belysning	
- Dag:	0,1 Lux
- S/W:	0,001 lx
- IR-läge:	0 lx (F2,0)
IR LED:	24 LED
IR räckvidd:	20 m
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +60 °C
Kapslingsklass:	IP66
Luffuktighet:	max. 90 %
Vikt:	ca 950 g

Yttermåti mm

Extern kamera:	Ø 143	H 125
----------------	-------	-------
