


Inbyggnadshögtalare



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  | 1258 00 5806027 | 1 | 18 | 4010337258001 |

Egenskaper

- Inbyggnadshögtalare för montage i brevlådeanläggningar, porttelefoner, dörrsideinstallationer eller frontplattor.
- Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas till de existerande skruvklämmorna.
- Signalöverföring och försörjning av högtalaren via den kortslutningssäkra 2-trådbussen med skydd mot polföväxling.
- Litet utförande.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontaktarna.
- Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
- Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
- Färgkamera för portregister kan anslutas.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Röstvolym kan ställas in.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Kvittringston vid aktivering av anropsknappen.

Tekniska data

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Spänningsförsörjning: | DC 26 V \pm 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar | |
| - Buss med två ledare: | 2 x skruvklämmor |
| - Extraförsörjning: | 2 x skruvklämmor |
| - Mek. ringknapp, ringknappar: | 8 x skruvklämmor |
| - Gemensam jord för ringtryckknappar: | 1 x skruvklämmor |
| - Anslutningskabel: | 2 x kontaktlist |
| - Video: | 1 x kontaktlist |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +70°C |

Hänvisningar

- Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
- Om en färgkamera läggs till krävs en styrmodul Video.
- Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.

Yttermåti mm

B 101

H 67

D 27
