




Färgkamera för portregister

TX_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1265 66 5806010	1	10	4010337265665
 antracit	1265 67 5806011	1	10	4010337265672
 alufärg	1265 65 5806009	1	10	4010337265658

Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagttålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via anslutningskabel
Anslutning anslutningskabel:	2 x kontaktlist
Kapslingsklass:	IP44
Spänningsförsörjning - upp till 2 kameror:	via anslutningskabel

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- fr.o.m. den tredje kameran:	via spänningsförsörjningen för porttelefon
Anslutningar	
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist
- Video:	1 x kontaktlist
Kameraelement:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv:	150°
Kamerans synliga övervakningsområde:	100°
Övervakat område (med 20° vridning):	140°
Färgsystem:	PAL
Bildpunkter:	500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning:	380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:	1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt:	0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:	upp till 1/100 000 s
IR-filter:	Integrerad
Rekommenderad monteringshöjd för kamera:	1,50 m
Inbyggnadsdjup:	39 mm
Omgivningstemperatur:	-20°C till +50°C

Hänvisningar

- Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
 - Lämplig för montering i Gira energipelare.
 - Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.
-