




Färgkamera för portregister TX_44



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 1265 66 5806010 | 1 | 10 | 4010337265665 |
|  antracit | 1265 67 5806011 | 1 | 10 | 4010337265672 |
|  alufärg | 1265 65 5806009 | 1 | 10 | 4010337265658 |

Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagttålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

| | |
|---|----------------------|
| Spänningsförsörjning: | via anslutningskabel |
| Anslutning anslutningskabel: | 2 x kontaktlist |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Spänningsförsörjning - upp till 2 kameror: | via anslutningskabel |

| | |
|---|--|
| - fr.o.m. den tredje kameran: | via spänningsförsörjningen för porttelefon |
| Anslutningar | |
| - Anslutningskabel: | 2 x kontaktlist |
| - Video: | 1 x kontaktlist |
| Kameraelement: | CCD-sensor 0,85 cm (1/3") |
| Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv: | 150° |
| Kamerans synliga övervakningsområde: | 100° |
| Övervakat område (med 20° vridning): | 140° |
| Färgsystem: | PAL |
| Bildpunkter: | 500 (H) x 582 (V) |
| Horisontell upplösning: | 380 TV-linjer |
| Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: | 1 lx |
| Ljuskänslighet i svart-vitt: | 0,1 lx |
| Slutartid elektronisk bländare: | upp till 1/100 000 s |
| IR-filter: | Integrerad |
| Rekommenderad monteringshöjd för kamera: | 1,50 m |
| Inbyggnadsdjup: | 39 mm |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +50°C |

Hänvisningar

- Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
 - Lämplig för montering i Gira energipelare.
 - Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.
-