




Portregister utanpåliggande 1knapps



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 1266 66 5806013 | 1 | 18 | 4010337266662 |
|  antracit | 1266 67 5806014 | 1 | 18 | 4010337266679 |
|  alufärg | 1266 65 5806012 | 1 | 18 | 4010337266655 |

Egenskaper

- Kompletterat förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxsruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idriftagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvittringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Spänningsförsörjning: | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar | |
| - Buss med två ledare: | 2 x skruvklämmor |

| | |
|-----------------------|------------------|
| - Extraförsörjning: | 2 x skruvklämmor |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +70°C |

Yttermåti mm

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Portregister 1knapps: | B 110 | H 181 | D 19 |
| Namnskylt: | B 62 | H 62 | D - |
