




Portregister utanpåliggande 6knapps



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 1268 66 5806019 | 1 | 18 | 4010337003892 |
|  antracit | 1268 67 5806020 | 1 | 18 | 4010337003908 |
|  alufärg | 1268 65 5806018 | 1 | 18 | 4010337003885 |

Egenskaper

- Kompletterat förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtälig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxskruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtälig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Spänningsförsörjning: | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar | |
| - Buss med två ledare: | 2 x skruvklämmor |

| | |
|-----------------------|------------------|
| - Extraförsörjning: | 2 x skruvklämmor |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +70°C |

Hänvisningar

- Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.

Yttermåti mm

| | | | |
|--------------|-------|-------|------|
| Namnskyltar: | B 110 | H 253 | D 19 |
| | B 62 | H 18 | D - |
