




## Portregister utanpåliggande 6knapps



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1268 66 5806019	1	18	4010337003892
 antracit	1268 67 5806020	1	18	4010337003908
 alufärg	1268 65 5806018	1	18	4010337003885

### Egenskaper

- Kompletterat förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX\_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxskruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com) eller Gira textprogram.
- Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

### Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor

Kapslingsklass: IP44

Omgivningstemperatur: -25°C till +70°C

---

## Hänvisningar

- Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.

---

## Yttermåti mm

Namnskyltar:	B 110	H 253	D 19
	B 62	H 18	D -

---