



Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage

1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 aluminium kritvit blank (lackerad)	1361 27 1851770	1	17	4010337361275
 aluminium	1361 26 1851771	1	17	4010337361268

Egenskaper

- Med lednings- och kanalindragning på baksidan och på sidan.
- Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
- Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

Hänvisningar

- Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
- Nyckelbrytare och 3-stepsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.

Yttermåti mm

1knapp:	87	86	53
2knappars:	158	86	53
3-knappars:	230	86	53
5knappars:	372	86	53
5kanals 600 mm:	587	86	53
8knappars:	587	86	53