



Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage 5kanals 600 mm



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  aluminium kritvit blank (lackerad) | 1365 27 1851778 | 1 | 17 | 4010337365273 |
|  aluminium | 1365 26 1851779 | 1 | 17 | 4010337365266 |

Egenskaper

- Med lednings- och kanalindragning på baksidan och på sidan.
- Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
- Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

Hänvisningar

- Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
- Nyckelbrytare och 3-stepsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.

Yttermåti mm

| | | | |
|-----------------|-----|----|----|
| 1knapp: | 87 | 86 | 53 |
| 2knappars: | 158 | 86 | 53 |
| 3-knappars: | 230 | 86 | 53 |
| 5knappars: | 372 | 86 | 53 |
| 5kanals 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8knappars: | 587 | 86 | 53 |