


DALI vriddimmerinsats infälld



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  | 2026 00 | 1 | 02 | 4010337129592 |

Egenskaper

- Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
- Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
- Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

- DALI-2 applikationskontroll utan bussspänningsförsörjning behöver en extern DALI spänningsförsörjning enligt IEC 62386-101.
- Multimasterkompatibel.
- LED för enhetslokalisering.
- Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
- Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

- Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
- Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
- Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
- Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Märkspänning DALI: | DC 16 V (typ.) |
| Strömförbrukning: | max. 4 mA |
| Färgtemperaturinställning: | 2000 till 10000 K |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |