


DALI potentiometer med integrerad nätadel



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2028 00	1	02	4010337023456

Egenskaper

- Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
- Integrerad spänningsförsörjning enligt DALI specifikation (DIN IEC 60926) för 26 DALI deltagare.
- Parallellkoppling av upp till 4 DALI potentiometrar med integrerad nätadel för att kunna försörja upp till 104 DALI deltagare.
- Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
- Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:	max. 2 W
Märkspänning DALI:	DC 16 V (typ.)
Utgångsström:	max. 52 mA
Antal DALI deltagare:	max. 26
Antal DALI potentiometrar med integrerad nätadel som kan parallellkopplas:	max. 4
Anslutning med en ledning:	max. 4 mm ²
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.