

Rörelsevakt 1,10 m för Gira One



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2038 03	1	06	4010337125525
 kritvit sidenmatt	2038 27	1	06	4010337125532
 antracit	2038 28	1	06	4010337125600
 svart matt	2038 005	1	06	4010337125624
 grå matt	2038 015	1	06	4010337125631

Egenskaper

- Rörelsevakt (med passiv infraröd sensor/PIR) för Gira One.
- För automatisk växling av Gira One-aktuatorer beroende på rörelse och ljusstyrka.
- Eftersläpningstiden för Gira One-förbrukaren konfigureras via den aktuella aktuatorkanalen i Gira Projekt Assistant (GPA).
- Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
- Integrerad lokal knapp för att styra Gira One-förbrukaren: Brytare, trappuppgång och scen.
- Idrifttagning av rörelsevakten med Gira Projekt Assistant (GPA) från version 5,2.
- Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Rörelsevaktens egenskaper

- Rektangulärt detekteringsområde 170°, 14 x 17 m (238 m²) vid en monteringshöjd på 1,10 m.
- Utöka detekteringsområdet med ytterligare rörelsevakter.
- Det är möjligt att begränsa detekteringsområdet.

- Det är möjligt att konfigurera sensorns känslighet.
- Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
- Mätning av blandat ljus lämpligt för lysrörslampor (FL/PL/ESL), halogen- och glödlampor och lysdioder.

Rumstemperatur

- Temperaturutjämnning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

- Funktionsval för status-LED: alltid AV, visning vid rörelse.

Hänvisningar

- Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
 - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
-