

Gira F1



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2049 00	1	25	4010337112211

Egenskaper

KNX-funktion

- Två fristående KNX-system som kopplats som KNX-brygga.
- Bidirektionell KNX-kommunikation från KNX IP till KNX TP.
- 1000 gruppadresser.
- Stöder KNX Secure.
- Kan anpassa gruppadresser till KNX-systemen (mapping).
- Idrifttagning med ETS.
- Två olika tillämpningar, som TP-enhet och som IP-enhet.
- Tillämpningar:
 - t.ex. skicka vidare KNX-telegram till en gemensam väderstation för byggnaden i lägenhetens privata KNX-system.
 - Signaler som t.ex. meddelande om hissunderhåll, fönsterputs m.m. skickas vidare till lägenheten.
- Användning även i kommersiellt syfte, t.ex. köpcenter eller äldre kontorsbyggnader med fristående KNX-system ska kommunicera med varandra.
- Firmwareuppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA).

SIP-funktion

- Säker avskiljning mellan två nätverk.
- Skydd mot åtkomst till det privata nätverket.
- Endast parametrerade SIP-telegram vidarebefordras.
- Enkel parametring via enhetens webbsida.
- Stöder SIP och SIPS.

Tekniska data

KNX-medium:	TP256
Märkspänning:	DC 24 till 30 V
Effektförbrukning:	2 W
IP-kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Anslutningar

- IP: 2 x uttag RJ45 (public/private)
- KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

KNX: TP1, S-läge (ETS)

Omgivningstemperatur: 0 °C till + 45 °C

micro SD-kort: stöds inte

Ytermått

- Modulära enheter (ME): 2

Hänvisningar

- Försörjning via extern DC 24 V.
