

## Termiskt ställdon 24 V~



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2179 00	1	06	4010337016731

### Egenskaper

- Termiskt ställdon för aktivering av värmeventiler för en reglering av enskilda rum.
- Kompatibel med ventiladaptersystemet och med föregångarens anslutningsledning.
- Statusvisning öppnad eller stängd.
- First Open-funktion för enkelt montage och idrifttagning.
- Strömlöst stängd.

### Tekniska data

Driftspänning:	AC/DC 24 V
Driftseffekt:	ca 1 W
Ventilslag:	4 mm
Omgivningstemperatur:	0°C till 60°C
Ställkraft:	100 N
Kapslingsklass:	IP54
Anslutningsledning	
- Tvärsnitt:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
- Längd:	1 m

### Leveransen innehåller

- Ventiladapter VA 80 för följande hörnventiler ingår i leveransinnehållet. Heimeier, MNG (från 1998), Oventrop M30x1,5 (från 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (från 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (från 1999), IVAR, Strawa (från 2003 ny hållare), Taco (för Alpha-drivning från 2005), Emmeti, Caleffi-fördelare Serie 670, Bianchi 4-vägsventil, Nereus hörnventil DN 10.

Yttermåti mm

B 58

H 58

D 45

---