



Rörelsevakt Cube 240 för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2194 02	1	06	4010337056386
 antracit	2194 10	1	06	4010337056379

Egenskaper

- PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift.
- Två av varandra oberoende ljusutgångar.
- Ljusutgång: Parameterbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spårobjekt.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Parameterbar sensorkänslighet.
- Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring.
- Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parameterbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
- Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parameterbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
- Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Övervakningsvinkel:	240°
Monteringshöjd 2,50 m	
- Räckvidd framåt, max.:	ca 16 m
- Räckvidd åt var sida, maximalt:	ca 16 m
Ljusstyrka:	2 till 1000 lx
Kapslingsklass:	IP54
Omgivningstemperatur:	-25°C till +55°C

Hänvisningar

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX.

Leveransen innehåller

- Täckåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

B 87

H 87

D 85
