





## Infälld RDS-radio System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2284 01	1	03	4010337889199
 kritvit blank	2284 03 6240257	1	03	4010337889212
 alufärg	2284 26 6240259	1	03	4010337889236
 svart glas-design	2284 05 6240258	1	03	4010337889229

### Egenskaper

- FM-radio med RDS-indikering för infälld montering.
- Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
- Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
- Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
- Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
- Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
- Den infällda RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
- Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
- Via radions stereo-AUX-ingång kan externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa ljudkällan behövs dessutom en Cinch audio-insats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
- Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
- I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.

### Tekniska data

Frekvensområde:	87,50 till 107,90 MHz
Märkspänning:	AC 230 V

Anslutning:	Skruvklämmor
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- Nätanslutning:	2,5 mm <sup>2</sup>
- Högtalar-/AUX-anslutning:	1,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C

---

## Hänvisningar

- I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.

---