



USB-spänningsförsörjning, enkelt med Powerdelivery



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	2362 00	1	02	4010337125259
 svart	2363 00	1	02	4010337125242

Egenskaper

- USB-C-spänningsförsörjning med Power Delivery för snabbare laddning om enheten som ansluts också är utrustad med Power Delivery-teknik.
- Den anslutna enheten bestämmer passande laddspänning av dem som spänningsförsörjningen erbjuder. Möjliga alternativ är 5, 9, 15 eller 20 volt med max. 3,25 ampere. Det ger en laddeffekt på upp till 65 watt (20 V x 3,25 A).
- Med Power Delivery-tekniken är det möjligt att anpassa laddningen.
- Laddstation för batterier i mobila enheter med USB-C-anslutning.
- 1 x USB-uttag typ C.
- Kortslutningssäkert och överlastsäkert.
- Anslutning enligt USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Utgångsspänning:	DC 5 till 20 V
Utgångsström:	max. 3,25 A
Laddeffekt:	15 till 65 W
Standby:	<0,09 W
Kapslingsklass:	II
Anslutningsarea:	max. 2,5 mm ²
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	0 °C till +35 °C