

Kompenseringsmodul LED



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2375 00	1/5	02	4010337031369

Egenskaper

- Gör det möjligt att använda dimbara HV-LED-lampor i kombination med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer.
- Detta förhindrar att HV-LED-lampor fortfarande lyser en aning i fränkopplat tillstånd vid användning i fasavsnitt av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer, samt för strömbrytare med belysningselement upp till 3 mA.
- Förbättrar dimringsfunktionen för HV-LED-lampor vid användning av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer i fasavsnitt.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffekt:	max. 2 W
höljets temperatur:	max. +65 °C (tc)
Ledningslängd:	ca 15 cm

Hänvisningar

- Även användbar för befintlig dimmer på plats 0305 00 och 2390 00.

Yttermåti mm

B 43	H 11,5	D 28,5
------	--------	--------