

## Sensotec LED utan fjärrkontroll



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2378 01	1	02	4010337014522
 kritvit blank	2378 03	1	02	4010337014539
 kritvit sidenmatt	2378 27	1	02	4010337014553
 antracit	2378 28	1	02	4010337014560
 alufärg	2378 26	1	02	4010337014546
 svart matt	2378 005	1	02	4010337037729

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

### Egenskaper

- Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
- Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).

- Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
- Utökning av registreringsområdet med biapparater.
- Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
- Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
- Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
- Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
- Montering i djup apparatdosa.
- Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
- Sensotec LED är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder LED-orienteringsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
- Rörelser i närområdet tänder t.ex. rumsbelysningen.
- LED-orienteringsbelysningens inkopplingsljusstyrka kan ställas in.

---

## Tekniska data

Spänningsförsörjning:	AC 230/240 V~
Nätfrekvens:	50/60 Hz
Omgivningstemperatur:	0°C till 50°C
Monteringshöjd:	1,10 m
Övervakningsområde framåt	
- Närområde:	ca 5 cm
- Fjälrområde:	ca 6 m
Räckvidd åt sidorna	
- Fjälrområde:	ca 2 m
Ljusstyrka:	10 till 1000 lx
Eftersläpningstid:	1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor	
- Entråds:	1,5 till 2,5 mm <sup>2</sup>
- finträds utan ledarändhylsa:	1,5 till 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningseffekt	
- Glödlampor:	400 W
- HV-halogen:	400 W
- Tronic-transformator:	400 W
- LED-lampor:	100 W
Inbyggnadsdjup:	33 mm

---

## Hänvisningar

- För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.
-