








## EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp



| Specifikation   | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|---|------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 2421 01    | 1  | 02 | 4010337463825 |
|  kritvit blank     | 2421 03    | 1  | 02 | 4010337463832 |
|  kritvit sidenmatt | 2421 27    | 1  | 02 | 4010337463849 |
|  antracit          | 2421 28    | 1  | 02 | 4010337463856 |
|  alufärg           | 2421 26    | 1  | 02 | 4010337463870 |
|  svart matt        | 2421 005   | 1  | 02 | 4010337037088 |
|  grå matt          | 2421 015   | 1  | 02 | 4010337084136 |

### Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalousikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Krypaterad eller okrypaterad trådlös överföring möjligt.

## Tekniska data

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Trådlös frekvens:     | 868,3 MHz                        |
| Räckvidd              |                                  |
| - i öppen terräng:    | upp till 300 m                   |
| - inomhus:            | ca 30 m                          |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +65°C                 |
| Luffuktighet:         | 0 till 95 % (ingen kondensering) |

---

## Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  - Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.
- 

## Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-