








EnOcean trådlös väggsändare 2-knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2422 01	1	02	4010337060420
 Kritvit blank	2422 03	1	02	4010337060437
 Kritvit sidenmatt	2422 27	1	02	4010337060451
 Antracit	2422 28	1	02	4010337060468
 Alufärg	2422 26	1	02	4010337060444
 Svart matt	2422 005	1	02	4010337037095
 Grå matt	2422 015	1	02	4010337084648

Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalousikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Krypaterad eller okrypaterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 300 m
- inomhus:	ca 30 m
Omgivningstemperatur:	-25°C till +65°C
Luffuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
 - Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.
-

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-