



Rörelsevakt Cube 240



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2444 02	1	08	4010337056423
 antracit	2444 10	1	08	4010337056409

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.
- Övervakning av golv och bakre del.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Brytström	
- Resistiv:	16 A (AC1)
Anslutningseffekt	
- 230 V LED:	Typ. 200 W
- Glödlampor:	2000 W
- Ljusrör, okompenserade:	1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- Ljusrör, parallellkompenserade:	500 W (45,6 μ F)
- Lysrörslampor, radkompenserade:	900 W
Kapacitiv belastning:	176 μ F
Ljusstyrka	
- Ljusstyrka:	2 till 1000 lx

Inställningsreglage

- Eftersläpningstid: 5 sek till 15 min

Anslutningsarea

- Entråds: max. 2,5 mm²
- Femtråds utan ledarändhylsa: max. 2,5 mm²
- fintråds utan ledarändhylsa: max. 1,5 mm²

IP-klass: IP54

Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C

Övervakningsvinkel: 240°

Monteringshöjd 2,50 m

- Räckvidd framåt, max.: ca 16 m
- Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m

Hänvisningar

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingsströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

- Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

Utän lins: 87 87 85
