


## System 3000 varvtalsinställningsinsats



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2460 00	1/5	02	4010337108467

### Egenskaper

- Varvtalsreglage för styrning av enfasmotorer som t.ex. induktions- eller skärmpolmotorer.
- Apparaten arbetar efter fassnittsprincip.
- Påslagning med mjukstart till max. varvtal.
- Min. varvtal kan sparas permanent.
- Biapparater kan anslutas.
- Elektroniskt kortslutningsskydd.
- Elektroniskt övertemperaturskydd.
- Drift med och utan nolledaranslutning.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	≤ 0,5 W
Kopplingsström vid +25 °C:	60 mA till 1,8 A
max. motorström (I <sub>max</sub> ):	1,8 A
Biapparater	
- Mekanisk tryckknapp utan belysning:	obegränsat
- Biapparatsinsats 2-tråds:	obegränsat
- Vrid-biapparatsinsats 3-tråd:	max. 10
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

## Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över +25 °C ska ansluten last reduceras.

---