


Bluetooth väggsändare 1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	2461 01	1	02	4010337110712
kritvit blank	2461 03	1	02	4010337101598
kritvit sidenmatt	2461 27	1	02	4010337101604
antracit	2461 28	1	02	4010337101611
alufärg	2461 26	1	02	4010337101628
svart matt	2461 005	1	02	4010337101635
grå matt	2461 015	1	02	4010337110729

Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller markiskommandon till Bluetooth radio-systemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Konfiguration via app och NFC.

Tekniska data

Radiofrekvens:	2,402 - 2,480 GHz
Trådlöst protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnitt:	NFC
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 75 m
- inomhus:	ca 10 m
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +65 °C
Luffuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
 - Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira Bluetooth-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.
-

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-