








Bluetooth® väggsändare 1-knapp



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank | 2461 01 | 1 | 02 | 4010337110712 |
|  kritvit blank | 2461 03 | 1 | 02 | 4010337101598 |
|  kritvit sidenmatt | 2461 27 | 1 | 02 | 4010337101604 |
|  antracit | 2461 28 | 1 | 02 | 4010337101611 |
|  alufärg | 2461 26 | 1 | 02 | 4010337101628 |
|  svart matt | 2461 005 | 1 | 02 | 4010337101635 |
|  grå matt | 2461 015 | 1 | 02 | 4010337110729 |

Egenskaper

- Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalousirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.

- Konfiguration via app eller NFC.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Trådlös frekvens: | 2,402- 2,480 GHz |
| Trådlöst protokoll: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| gränssnitt: | NFC |
| Räckvidd | |
| - i öppen terräng: | upp till 75 m |
| - inomhus: | ca 10 m |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +65°C |
| Luffuktighet: | 0 till 95 % (ingen kondensering) |

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
 - Denna produkt kan inte användas för eNet.
-

Leveransen innehåller

- Trådlös väggssändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-