









Bluetooth® väggsändare 2knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2462 01	1	02	4010337110736
 kritvit blank	2462 03	1	02	4010337101642
 kritvit sidenmatt	2462 27	1	02	4010337101659
 antracit	2462 28	1	02	4010337101680
 alufärg	2462 26	1	02	4010337101673
 svart matt	2462 005	1	02	4010337101666
 grå matt	2462 015	1	02	4010337110743

Egenskaper

- Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalousirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.

- Konfiguration via app eller NFC.

Tekniska data

Trådlös frekvens:	2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnitt:	NFC
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 75 m
- inomhus:	ca 10 m
Omgivningstemperatur:	-25°C till +65°C
Luffuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
 - Denna produkt kan inte användas för eNet.
-

Leveransen innehåller

- Trådlös väggssändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-