


Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, fränkopplare och kontrollampa



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  | 2472 00 | 1/5 | 02 | 4010337104414 |

Egenskaper

- Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~.
- Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av termostaten.
- Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
- Ingångsplint för aktivering av kyl drift via centralstyrning.
- Intern temperatursensor.
- Frostskyddsfunktion.
- Ljudlös koppling.
- Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning).
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
- Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
- Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

Tekniska data

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Märkspänning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standby: | <0,5 W |
| Antal ställdon: | 1 till 10 |
| Montering: | i apparatdosa enligt DIN 49073 |
| Ledningslängd ingångar: | max. 100 m |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |