


## Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme



| Specifikation   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  | 2474 00<br>8580710 | 1  | 02 | 4010337104407 |

### Egenskaper

- Elektronisk termostat för styrning av elektrisk golvvärme eller golvtempereringssystem.
- Reglering av golvtemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av golvtemperaturregleringen.
- Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
- Extern temperatursensor (fjärrsensor).
- Frostskyddsfunktion.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Värmeavbrott i 5 minuter efter en timme vid konstant uppvärmning.
- Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

### Tekniska data

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Märkspänning:         | AC 230 V, 50 Hz                |
| Brytström:            | max. 10 A                      |
| Anslutningseffekt     |                                |
| - Resistiv last:      | 2300 W                         |
| Standby:              | < 0,15 W                       |
| Ledningslängd         |                                |
| - Ingångar:           | max. 100 m                     |
| Montering:            | i apparatdosa enligt DIN 49073 |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C              |
| Fjärrgivare           |                                |
| - Anslutningsledning: | 4 m                            |
| - förlängningsbar:    | max. 50 m                      |
| - förlängningsbar:    | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>        |

## Hänvisningar

- Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
  - Tilledningen till fjärrsensorn är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>).
- 

## Leveransen innehåller

- Fjärrsensor i plasthätta ingår i leveransinnehållet.
- 

## Yttermåti mm

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Givare: | Ø 7,8 | H 20 |
|---------|-------|------|

---