

System 3000 rumstermostatsinsats 230 V~ med reläutgång, fränkopplare och kontrollampa



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2475 00	1/5	02	4010337131632

Egenskaper

- Styrning av värmeelement upp till max. 3680 W.
- Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av termostaten.
- Ingångsklämma med valfunktion för aktivering av sänkt temperatur (ECO) via central klocka eller närvaroberoende reglering av komforttemperatur via separat rörelse-/närvarosensor.
- Ingångsplint för aktivering av kyl drift via centralstyrning.
- Manuell växling mellan värme- och kyl drift möjlig.
- Intern temperatursensor.
- Frostskyddsfunktion.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
- Rumstemperaturs inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
- Denna reglerenhet har följande reglerfunktioner: TE(0,0,0,0,0,0,0)

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	max. 0,15 W
Brytström:	max. 16 A
Anslutningseffekt - Resistiv last:	3680 W
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångar:	max. 100 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C