








## Gira Keyless In kodknappsats System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2605 01	1	10	4010337051343
 kritvit blank	2605 03 5806102	1	10	4010337051350
 kritvit sidenmatt	2605 27 5806104	1	10	4010337051374
 antracit	2605 28 5806105	1	10	4010337051381
 alufärg	2605 26 5806103	1	10	4010337051367
 svart matt	2605 005	1	10	4010337037125
 grå matt	2605 015	1	10	4010337084662

### Egenskaper

- Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
- Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.

- Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
- Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
- Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
- Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
- Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytatorer.
- Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
- Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
- Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
- Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
- Akustisk signal vid knapptryckning.
- Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
- Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytator i Gira porttelefonsystemet.
- De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: Portöppning, kod 2: Tändning av ytterbelysning.

## In- och utgångar

- Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

---

## Tekniska data

### Spänningsförsörjning

- Extraförsörjning: DC 24 V  $\pm$  5 %
- från porttelefonsystem: DC 26 V  $\pm$  2 V

### Relä

- Antal: 2
- Kontakt: 1 växlare potentialfri
- Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A

### Anslutningar

- Anslutningskabel porttelefon: 1 x kontaktlist
- Relä: vardera 3 skruvklämmor
- Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: till 16 kV

Inbyggnadsdjup: 35 mm

Omgivningstemperatur: -20°C till +70°C

---

## Hänvisningar

- Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
- Integration i Profil 55 möjlig.