

FI-jordfelsbrytare 30 mA



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2664 01	1	03	4010337011897
 kritvit blank	2664 03	1	03	4010337011903
 kritvit sidenmatt	2664 27	1	03	4010337011910
 antracit	2664 28	1	03	4010337011927
 alufärg	2664 26	1	03	4010337011934
 svart matt	2664 005	1	03	4010337037064
 grå matt	2664 015	1	03	4010337085232

Egenskaper

- Hos en FI-skyddsomkopplare handlar det om en fast skyddsanordning med spänningsoberoende jordfelsbrytare?? i VDE 0664.
- Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström:	16 A
Märkfelström:	30 mA
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +40 °C

Hänvisningar

- Användningsområden: Fönsterbänkskanaler, framför uttag eller i Gira energipelare.
 - Montering i en djup apparatdosa.
-