


Vippbrytare 10 AX 250 V~ med vipa 2knappars för visning av hotellrumsstatus



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	3104 01	1	01	4010337042495
 kritvit blank	3104 03	1	01	4010337042501
 kritvit sidenmatt	3104 27	1	01	4010337042525
 antracit	3104 28	1	11	4010337042532
 alufärg	3104 26	1	11	4010337042518
 svart matt	3104 005	1	11	4010337069812

Egenskaper

- Brytare för visning av hotellrumsstatusarna "Do not disturb" och "Make up room".
- Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
- Elektrisk och mekanisk spärr.
- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.

- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 32 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W
