



Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kronbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3105 00 1850444	10/100	01	4010337038856
 utan fästklor	3815 00	10	01	4010337038863

Egenskaper

- Kan även användas med vippta 1-knapps.
- Flytande vippta gör att vipptan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare fastsättning av fästskor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kruss.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W