



Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kryssbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3107 00 1850446	10/100	01	4010337039174
 utan fästklor	3817 00	10	01	4010337039181

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3107 00:	32 mm
- 3817 00:	23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.