



Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kryssbrytare



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|--------------------|--------|----|---------------|
|  Med fästklor | 3107 00 1850446 | 10/100 | 01 | 4010337039174 |
|  utan fästklor | 3817 00 | 10 | 01 | 4010337039181 |

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

| | |
|------------|-------|
| - 3107 00: | 32 mm |
| - 3817 00: | 23 mm |

Anslutningsarea

| | |
|---|---------------------|
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Nominell effekt

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.