




Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ frånkopplare 2-polig



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  med fästklor | 3112 00 | 10 | 01 | 4010337038696 |
|  utan fästklor | 3822 00 | 1 | 01 | 4010337038702 |

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
